

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50120463

KB 301-3000-MA200

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Accessoires



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour interface	RS 232
-----------------------	--------

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Réglette à douilles
Nombre de pôles	32 pôles

Connexion 2

Type de connexion	JST ZHR
Nombre de pôles	10 pôles 6 pôles

Propriétés du câble

Nombre de brins	16 pièce(s)
Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble de liaison
Diamètre (extérieur) du câble	8,1 mm
Longueur de câble	3.000 mm
Matériau de gaine	PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1





Type de connexion	Réglette à douilles
Nombre de pôles	32 pôles

Connexion 2

Type de connexion	JST ZHR
Nombre de pôles	10 pôles 6 pôles

Accessoires

Connectique - Câbles de liaison

	Art. n°	Désignation	Article	Description
   	50117011	KB USB A - USB miniB	Ligne de maintenance	Adapté pour interface: USB Connexion 1: USB Connexion 2: USB Blindé: Oui Longueur de câble: 1.500 mm Matériau de gaine: PVC

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.