

Technisch gegevensblad

Veiligheidssensorset transceiver

Art.-nr.: 426545

MLD330-RT2M-UDC-1600-S2

Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Geschikte afbuigspiegels
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Set bestaat uit

	Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	1	66068100	MLD330-RT2M	Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver	Speciale uitvoering: Geïntegreerde muting-signaallamp, Geïntegreerde status-signaallamp Reikwijdte: 0,5 ... 8 m Aantal stralen: 2 St. Straalafstand: 500 mm Aanspreektijd: 50 ms Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 8 -polig
	1	549853	UDC-1600-S2	Montagezuilen	Functies: Montage en bescherming door lichtschermen en meerstraals-fotocellen, instelbaar, 3 richtingen Kolomhoogte zonder voet: 1.600 mm

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MLD-UDC
Apparaatype	Transceiver

Speciale uitvoering

Speciale uitvoering	Geïntegreerde muting-signaallamp Geïntegreerde status-signaallamp
---------------------	--

Functies

Functies	Alternatieve aansluiting voor tweede muting-signaal Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar Configuratie via bedrading Muting-enable-functie Muting-time-out-verlenging Start-/herstartblokkering (RES) Tijd gestuurde 2-sensor-muting Volgorde gestuurde 2-sensor-muting
geïntegreerde laser uitrichthulp	Nee
geïntegreerde muting-signaallamp	Ja
geïntegreerde status-signaallamp	Ja

Karakteristieke waarden

Type	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	1,2E-08 per uur
Gebruiksduur T _M	20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie	4, EN ISO 13849

Gegevens beveiligde zone

Reikwijdte	0,5 ... 8 m
------------	-------------

Optische gegevens

Aantal stralen	2 St.
Straalafstand	500 mm

Mechanische gegevens

Nettogewicht met montagezuil	7.140 g Ja
Kolomhoogte zonder voet	1.600 mm

Certificeringen

Classificatie

Douanetariefnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ECLASS 16.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832
UNSPSC 26.08	32151804

Geschikte afbuigspiegels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	905066	MLD-M002-UDC-1600-S2	Veiligheidssensorset afbuigspiegel	Aantal stralen: 2 St. Straalafstand: 500 mm met montagezuil: Ja Kolomhoogte zonder voet: 1.600 mm

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
  	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Aansluitkabel	Toepassing: Olie-/smeermiddelbestendig Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.