

Scheda tecnica dati

Alimentatore

Cod. art.: 50155852

NT Base IT 2105i

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Tipo	Alimentatore
Idoneo per	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i

Dati elettrici

Tipo	Alimentatore a spina
Uscita	5 V DC, 3 A
Ingresso	110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

Collegamento

Numero di collegamenti	2 pezzo(i)
Collegamento 1	
Tipo di collegamento	Connettore: EU, UK, US, AUS (funzione: ingresso in tensione)
Collegamento 2	
Tipo di collegamento	Connettore: 3,45 mm (funzione: uscita in tensione)

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	39 mm x 80 mm x 110 mm
Peso netto	215 g

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore: EU, UK, US, AUS (funzione: ingresso in tensione)
----------------------	--

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore: 3,45 mm (funzione: uscita in tensione)
----------------------	--