

## Scheda tecnica dati Kit tassello scorrevole

Cod. art.: 425741

BT-10NC64

### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

<b>Contiene</b>	10 tasselli scorrevoli BT-NC-M4-M6
<b>Idoneo per il gruppo di prodotti</b>	Cortine fotoelettriche di intercettazione
	Cortine fotoelettriche di misura
	Cortine fotoelettriche di sicurezza
	Fotocellule di sicurezza
<b>Idoneo per</b>	Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300
	Cortine fotoelettriche CML700i
	Cortine fotoelettriche CSL 710
	Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300

### Dati meccanici

<b>Foro 1, diametro</b>	M4
<b>Foro 2, diametro</b>	M6
<b>Peso netto</b>	85 g
<b>Modello di elemento di fissaggio</b>	Tassello scorrevole
<b>Tipo di fissaggio, lato impianto</b>	Filettatura di fissaggio
<b>Tipo di fissaggio, lato dispositivo</b>	Montaggio su scanalatura
<b>Materiale dell'elemento di fissaggio</b>	Metallo

### Classificazione

<b>Voce tariffaria doganale</b>	73182900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015
<b>UNSPSC 26.08</b>	31242100