

Scheda tecnica dati

Riflettore

Cod. art.: 50115022

Reflexfolie 914x914mm-H

Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

Dati tecnici

Modello speciale

Modello speciale	Riscaldamento
------------------	---------------

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di alimentazione U_B	230 ... 230 V, CA
---------------------------------	-------------------

Comportamento temporale

Frequenza come campo	50 ... 50 Hz
----------------------	--------------

Dati meccanici

Forma costruttiva	Rettangolare
A seconda della direzione	Sì
Superficie riflettente, altezza	914 mm
Superficie riflettente, larghezza	914 mm
Materiale del riflettore	Plastica/metallo
Materiale del supporto	Composto in alluminio
Con cambio di polarizzazione	Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PMMA
Struttura della superficie attiva	Microprisma
Peso netto	13.700 g
Tipo di fissaggio	Fissaggio passante Piastra di montaggio

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-30 ... 70 °C
-------------------------------------	---------------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85168080
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551