

Technisch gegevensblad Adapter

Art.-nr.: 50109832

KDS ET-M12 / RJ45 W-4P

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor interface	Ethernet
-------------------------	----------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
------------------	---------------

Schroefdraadmaat

Type	female
------	--------

Aantal polen	4 -polig
--------------	----------

Codering	D-gecodeerd
----------	-------------

Uitvoering	gebogen
------------	---------

Aansluiting 2

Type aansluiting	RJ45
------------------	------

Mechanische gegevens

Nettogewicht	36 g
--------------	------

Materiaal	PUR
-----------	-----

Classificatie

Douanetariefnnummer	85366990
---------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27440104
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 11.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 12.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 13.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 14.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 15.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 16.0	27440106
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002498
----------	----------

ETIM 6.0	EC002498
----------	----------

ETIM 7.0	EC002925
----------	----------

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

ETIM 10.0	EC002925
-----------	----------

UNSPSC 26.08	32151900
--------------	----------

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
------------------	---------------

Schroefdraadmaat	M12
------------------	-----

Type	female
------	--------

Aantal polen	4 -polig
--------------	----------

Codering	D-gecodeerd
----------	-------------

Uitvoering	gebogen
------------	---------

Aansluiting 2

Type aansluiting	RJ45
------------------	------

Toebehoren

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50132266	TT-Set 0,6-13	Gereedschap	Type: Momentsleutel Sleutelwijdte: 13 mm Koppel: 0,6 N·m Materiaal: Kunststof, RVS Omgevingstemperatuur: -40 ... 120 °C

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.