

Karta danych technicznych


Kabel adaptera

Nr art.: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane bazowe

Przeznaczony dla interfejsu	Ethernet
-----------------------------	----------

Interfejs

Ethernet

Prędkość transmisji	10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port
---------------------	------------------------------------

Przylącze

Liczba przylączy	2 Piece(s)
------------------	------------

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ45
------------------	------

Wersja	osiowy
--------	--------

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
------------------	-----

Typ wtyczki	USB 3.0 Standard-A
-------------	--------------------

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
-------------	--------------------

Wymiar (B x H x L)	71 mm x 26 mm x 16,2 mm
--------------------	-------------------------

Kolor obudowy	Biały
---------------	-------

Dane otoczenia

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	0 ... 40 °C
--	-------------

Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-40 ... 70 °C
--	---------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 20
-----------------	-------

Dopuszczenia	FCC
--------------	-----

RoHS

Oprogramowanie

Wymagania systemowe	Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
---------------------	--

Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27069190
--------------	----------

eCl@ss 8.0	27069190
------------	----------

eCl@ss 9.0	27069190
------------	----------

eCl@ss 10.0	27060313
-------------	----------

eCl@ss 11.0	27060313
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ45
------------------	------

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
------------------	-----

Typ wtyczki	USB 3.0 Standard-A
-------------	--------------------