

Hoja técnica

Fuente de alimentación

Código: 50155852

NT Base IT 2105i

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Tipo	Fuente de alimentación
Apropiado para	Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i

Datos eléctricos

Tipo	Fuente de alimentación enchufable
Salida	5 V DC, 3 A
Entrada	110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

Conexión

Número de conexiones	2 Unidad(es)
Conexión 1	
Tipo de conexión	Conector: EU, UK, US, AUS (función: entrada de tensión)
Conexión 2	
Tipo de conexión	Conector: 3,45 mm (función: salida de tensión)

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	39 mm x 80 mm x 110 mm
Peso neto	215 g

Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector: EU, UK, US, AUS (función: entrada de tensión)
------------------	---

Conexión 2

Tipo de conexión	Conector: 3,45 mm (función: salida de tensión)
------------------	--