

## Karta danych technicznych


### Folia

Nr art.: 50137873

OTB 40-GN250

#### Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane bazowe

Przeznaczony dla	Optyczne prowadzenie po śladzie OGS 600
------------------	---

### Dane mechaniczne

Wymiar (B x H x L)	40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Właściwości mechaniczne	natychmiastowo zabezpieczony przed przejechaniem nie wykazujący zużycia wytrzymały łatwy do czyszczenia
Kolor	zielony
Materiał	PVC
Klej	Klej akrylowy
Grubość warstwy kleju	1 mm

### Dane otoczenia

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	-20 ... 55 °C
Temperatura obróbki	15 ... 25 °C
Właściwości podłoża	czysty czysty od smarów gładki suchy

### Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27289200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27289290
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015