

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50120011

BTU 934M-D10-90

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Reflectorfotocellen PRK
Voorgemonteerd op	Reflector TKA 30x46

Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Reflectievlak breedte	46 mm x 30 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal	Aluminium
	Staal, verzinkt
Type bevestiging	klembaar
Type bevestiging, installatiezijde	Plaatklembevestiging
	voor ronde stang 10 mm
Type bevestiging, apparaatzijde	Voorgemonteerde reflector
Type bevestigingsonderdeel	draaibaar 360°
	klembaar
	zwenkbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen	Metaal
ITEM-compatibel	Nee

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 70 °C
------------------------------	---------------

Classificatie

Douanetariefnummer	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

