

## Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50120019

BTU 934M-D12-90

### Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor	Reflectorfotocellen PRK
Voorgemonteerd op	Reflector TKA 30x46

### Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Reflectievlak breedte	46 mm x 30 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal	Aluminium Staal, verzinkt
Type bevestiging	klembaar
Type bevestiging, installatiezijde	Plaatklembevestiging voor ronde stang 12 mm
Type bevestiging, apparaatzijde	Voorgemonteerde reflector
Type bevestigingsonderdeel	draaibaar 360° klembaar zwenkbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen	Metaal
ITEM-compatibel	Nee

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 70 °C
------------------------------	---------------

### Classificatie

Douanetariefnummer	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467