

## 기술 데이터 시트

### 반사판

품목 번호: 50120019

BTU 934M-D12-90

#### 내용

- 기술 데이터



그림과 차이가 날 수 있습니다

## 기술 데이터

## 기본 데이터

적합한 적용 대상:	반사판 포토센서 PRK
사전 조립됨	반사판 TKA 30x46

## 기술 데이터

디자인	장방형
반사면 너비	46 mm x 30 mm
반사판 재료	플라스틱
금속 고정 부품 규격 표시	강철, 아연 도금 알루미늄
고정 방식	클램핑 가능
고정 방식, 시스템 측	금속판 마운팅 원형 로드 12mm용
고정 방식, 장치 측	사전 조립된 반사판
고정 부품 종류	360° 회전식 클램핑 가능 회전 가능
고정 부품 재료	금속
ITEM 호환 가능	아니요

## 환경 데이터

작동 시 주변 온도	-40 ... 70 °C
------------	---------------

## 분류

HS 번호	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467