

Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50120019

BTU 934M-D12-90

İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	Reflektörden yansımali fotoelektrik sensörler PRK
Üzerine önceden monte edilmiş	Reflektör TKA 30x46

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Yansıtma yüzeyi genişliği	46 mm x 30 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Metal montaj ünitesinin standart adı	Alüminyum
	Çelik, galvanize
Montaj braketinin türü	kelepçelenebilir
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Sac sıkma montaj braketini yuvarlak çubuk 12 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	Önceden takılı reflektör
Montaj ünitesi türü	360° döner çevrilebilir kelepçelenebilir
Malzeme montaj ünitesi	Metal
ÖGE ile uyumludur	Hayır

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 70 °C
-------------------------	---------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467