

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50120010

BTU 934M-D14-90

Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Reflectorfotocellen PRK
Voorgemonteerd op	Reflector TKA 30x46

Mechanische gegevens

Reflectievlak breedte	46 mm x 30 mm
Diameter ronde staaf	14 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal	Aluminium Staal, verzinkt
Uitvoering van bevestigingsonderdeel	Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde	Plaatklembevestiging voor ronde stang 14 mm
Type bevestiging, apparaatzijde	Voorgemonteerde reflector
Type bevestigingsonderdeel	klembaar
Materiaal bevestigingsonderdelen	Metaal
ITEM-compatibel	Nee

Classificatie

Douanetariefnummer	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467