

技術データシート

フィルム

製品番号: 50137874

OTB 40-BK250

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	光学ライトレーザ OGS 600
-------	------------------

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	40 mm x 0.5 mm x 25,000 mm
機械的性質	すくに通過可
	清掃が容易
	耐久性のある
	非摩耗
色	黒色
素材	PVC
接着剤	アクリル接着剤
接着力	10 mm

周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 55 °C
加工温度	15 ... 25 °C
下面の状態	クリーン
	ドライ
	油汚れなし
	滑らかな

分類

eCl@ss 5.1.4	27289200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27289290
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015