

## Technisch gegevensblad


### Folie

Art.-nr.: 50137873

OTB 40-GN250

#### Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor	Optische spoorgeleiding OGS 600
---------------	---------------------------------

### Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Mechanische eigenschappen	direct overrijdbestendig
	eenvoudig te reinigen
	onverslijtbaar
	slijtvrij
Kleur	groen
Materiaal	PVC
Lijm	Acrylaatlijm
Lijmdikte	1 mm

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 55 °C
Verwerkingstemperatuur	15 ... 25 °C
Aard van de ondergrond	droog
	glad
	schoon
	vetvrij

### Classificatie

eCl@ss 5.1.4	27289200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27289290
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015