

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 150683

CB-M12-5000-3GF/WM

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	30 V AC/DC
-----------------	------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	3 kutuplu
Tasarım	eksenel
Kontak başına işletme akımı	4 A
Kilit	Vidalama

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	3 kutuplu
Tasarım	açılı
Kontak başına işletme akımı	4 A

Kablo özellikleri

İletken sayısı	3 Adet
İletken enine kesiti	0,34 mm ²
Renk kılıf	siyah
Korunmalı	Hayır
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış)	4,3 mm
Kablo uzunluğu	5.000 mm
Malzeme iletkenler	Bakır
Malzeme kılıf	PUR
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-25 ... 80 °C
--	---------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	3 kutuplu
Tasarım	eksenel
Kontak başına işletme akımı	4 A
Kilit	Vidalama

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	3 kutuplu
Tasarım	açılı
Kontak başına işletme akımı	4 A

Devre Őeması

Baęlantı Őeması

