

## Technisch gegevensblad



### Verbindingskabel

Art.-nr.: 50035355

KB 031-3000

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor interface	RS 232
	RS 485

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	30 V AC/DC
------------------	------------

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	15 -polig
Uitvoering	axiaal

#### Aansluiting 2

Type aansluiting	JST ZHR
------------------	---------

#### Kabeleigenschappen

Aantal aders	16 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Aansluitkabel (eenzijdig open)
Kabeldiameter (uitwendig)	8,1 mm
Kabellengte	3.000 mm
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

### Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	15 -polig
Uitvoering	axiaal

### Aansluiting 2

Type aansluiting	JST ZHR
Aantal polen	16 -polig