

## 기술 데이터 시트

### 필름

품목 번호: 50137876

OTB 30/100-BK/WH250

#### 내용

- 기술 데이터



그림과 차이가 날 수 있습니다

# 기술 데이터

## 기본 데이터

|            |                  |
|------------|------------------|
| 적합한 적용 대상: | 광학 추적 유도 OGS 600 |
|------------|------------------|

## 기술 데이터

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 100 mm x 0.5 mm x 25,000 mm |
| 기계 특성            | 마모 방지                       |
|                  | 세척하기 쉬움                     |
|                  | 즉시 안전하게 지나감                 |
|                  | 튼튼한                         |
| 색상               | 흑백 줄무늬의                     |
| 재료               | PVC                         |
| 접착제              | 아크릴레이트 접착제                  |
| 접착 강도            | 10 mm                       |

## 환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 55 °C |
| 공정 온도      | 15 ... 25 °C  |
| 지면 특성      | 건조            |
|            | 그리스 없음        |
|            | 깨끗            |
|            | 매끈            |

## 분류

|              |          |
|--------------|----------|
| eCl@ss 5.1.4 | 27289200 |
| eCl@ss 8.0   | 27289290 |
| eCl@ss 9.0   | 27289290 |
| eCl@ss 10.0  | 27280192 |
| eCl@ss 11.0  | 27280192 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |