

Teknik veri sayfası Set emniyet sensörü

Ürün no.: 66900026

MLDSET-M2-1300L

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Set bundan oluşur

Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
1	520151	AC-SCM5U-BT	Sensör modülü	Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 330, MLD 530 Besleme gerilimi: 24 V, DC, -20 ... 20 % Bağlantı sayısı: 5 Adet Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, 500 mm Montaj braket türü: Montaj plakası, Somun montajı
1	66500200	MLD-M003	Yön değiştirici ayna	Işın sayısı: 3 Adet Işın uzaklığı: 400 mm Montaj braket türü: Somun montajı, Cihaz koluna montaj, Döner montaj braket
1	66568200	MLD530-RT3M	Çok ışınlı emniyet bariyeri transceiver	Özel versiyon: Entegre ışıklı susturma göstergesi, Entegre durum göstergesi Çalışma mesafesi: 0,5 ... 6 m Işın sayısı: 3 Adet Işın uzaklığı: 400 mm Tepki verme süresi: 50 ms Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Metal, 8 kutuplu
1	426526	Set-AC-MLX.2-2SA	Susturma sensör seti	Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300 İşletme bölgesi: 0,05 ... 4 m Montaj braket türü: beraberinde gelen montaj braket Susturma sensörleri türü: Reflektörden yansımali fotoelektrik sensörler PRK 25C Susturma sensörü sayısı: 2 Adet Reflektör sayısı: 2 Adet
2	549852	UDC-1300-S2	Cihaz kolunu	Fonksiyonlar: Işık perdelerini ve çok ışınlı fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma, ayarlanabilir, 3 yön Ayaksız kolon yüksekliği: 1.300 mm

Teknik veriler

Temel veriler	
Seri	MLDSET
Özel versiyon	
Özel versiyon	Entegre ışıklı susturma göstergesi
İşlevler	
İşlevler	İkinci susturma sinyali için alternatif bağlantı Kontaktör izleme (EDM), seçilebilir Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Susturma zaman aşımı uzatması Susturmayı aktiveleştirme işlevi
Entegre lazer hizalama yardımı	Hayır
Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı	Hayır
Entegre ışıklı susturma göstergesi	Evet
Entegre durum göstergesi	Evet
Susturma türü	dizi kontrollü 2 sensör susturması

Karakteristik parametreler

Tip	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6,6E-09 Saatte
Kullanım süresi T _M	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849

Koruma alanı verileri

Çalışma mesafesi	0 ... 6 m
------------------	-----------

Optik veriler

Işın sayısı	3 Adet
Işın uzaklığı	400 mm

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	10.200 g
Susturma sensörleri türü	Reflektörden yansımali fotoelektrik sensörler PRK 25C
cihaz kolunu	Evet
Susturma sensörü sayısı	2 Adet
Ayaksız kolon yüksekliği	1.300 mm

Teknik veriler

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ECLASS 16.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832
UNSPSC 26.08	32151804

Uyarılar

 Kullanım amacına dikkat edin!	
	- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır. - Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Uyarı	
	Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.