

Scheda tecnica dati

Distributore a Y

Cod. art.: 50146768

YV U-SDD-84-83-83-X01

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Collegamento

Numero di collegamenti 3 pezzo(i)

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M8
Tipo	femile
Numero di poli	3 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M8
Tipo	femile
Numero di poli	3 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M8
Tipo	male
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Proprietà del cavo

Schermato No

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (P x H x L)	32 mm x 14 mm x 40 mm
Apertura della chiave	13 mm
Colore dell'alloggiamento	Nero
Materiale	PUR

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 85 °C

Certificazioni




Grado di protezione IP 67

Classificazione


Voce tariffaria doganale	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440111
ECLASS 11.0	27440111
ECLASS 12.0	27440111
ECLASS 13.0	27440111
ECLASS 14.0	27440111
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 9.0	EC003558

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Schema elettrico



- a Collegamento 1, connettore femmina M8
- b Collegamento 3, connettore maschio M8
- c Collegamento 2, connettore femmina M8

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M8
Tipo	female
Numero di poli	3 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M8
Tipo	female
Numero di poli	3 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M8
Tipo	male
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale