

Scheda tecnica dati

Riflettore

Cod. art.: 50136823

MTKS 7x7M.5

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Campo di impiego	Alimentare e farmaceutico
------------------	---------------------------

Dati meccanici

Forma costruttiva	Rettangolare
Dimensioni triple	0,3 mm
Misura di montaggio, larghezza	12,5 mm
Misura di montaggio, altezza	18 mm
Misura di montaggio, spessore	4 mm
Superficie riflettente, altezza	7 mm
Superficie riflettente, larghezza	7 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Acciaio inox
Con cambio di polarizzazione	Sì
Struttura della superficie attiva	Mikrotriple
Peso netto	7,5 g
Tipo di fissaggio	Fissaggio passante
Compatibilità dei materiali	Alcool
	CleanProof+
	ECOLAB
	H2O2

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 65 °C
-------------------------------------	---------------

Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
	IP 69K
	IP 65

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

