

Folha de dados técnicos

Suporte de fixação

N.º do art.: 50121433

BT 300 W

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Inclui	2x parafuso M6 x 10
	4x parafuso M3 x 8
	4x parafuso M4 x 10
Adequado para o grupo de produtos	Leitores de códigos de barras fixos
Adequado para	DCR 1048i
	IVS 1048i
	LCAM 308
	Leitor de códigos de barras, série BCL 2xxi, espelho defletor
	Leitor de códigos de barras, série BCL 3xxi
	Leitor de códigos de barras, série BCL 3xxi, espelho defletor

Dados mecânicos

Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal	Aço, galvanizado
Versão do suporte de fixação	Ângulo em forma de L
Tipo de fixação, lado da instalação	Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Parafusável
Tipo de suporte de fixação	Ajustável
Material do suporte de fixação	Metal

Classificação

Número da pauta aduaneira	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Technical drawing of a rectangular plate, showing two views: a front view (top) and a top view (bottom).

Front View (Top):

- Overall dimensions: 100 (height) x 58 (width).
- Central hole: $\varnothing 3,2$.
- Four corner holes: $\varnothing 4,2$.
- Two elongated slots: $R42$ radius, 25° angle.
- Dimensions for slots: 42 (width), 23 (height), 45 (distance from bottom edge), 25 (distance from right edge).
- Other dimensions: 4,4 (left edge), 16 (distance from top edge), 4 (bottom edge), 38 (inner width), 42 (inner height), 6 (distance from top edge), 4,2 (hole diameter), 6,2 (hole diameter).

Top View (Bottom):

- Overall dimensions: 100 (height) x 48 (width).
- Four elongated slots: $R42$ radius, 30° angle.
- Central hole: $\varnothing 2,9$.
- Dimensions for slots: 27,5 (width), 48 (width), 30 (distance from center), 6,2 (hole diameter).