

Folha de dados técnicos

Folha

N.º do art.: 50137874

OTB 40-BK250

Conteúdo

- Dados técnicos

A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|---------------|----------------------------|
| Adequado para | Rastreamento ótico OGS 600 |
|---------------|----------------------------|

Dados mecânicos

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Dimensões (L x A x C) | 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm |
| Peso líquido | 468 g |
| Caraterísticas mecânicas | Fácil de limpar |
| | Imediatamente pronto para operar |
| | Resistente |
| | Sem desgaste |
| Cor | Preto |
| Material | PVC |
| Adesivo | Adesivo de acrilato |
| Resistência de aderência | 10 mm |

Dados do ambiente

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 55 °C |
| Temperatura de processamento | 15 ... 25 °C |
| Natureza da base | Limpo |
| | Liso |
| | Seco |
| | Sem graxa |

Classificação

| | |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |