

Scheda tecnica dati

Parte di collegamento

Cod. art.: 50136698

NTS 2



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Accessori

Dati tecnici

Collegamento

Collegamento 1	
Tipo di collegamento	Morsetto

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	102 mm x 42 mm x 228 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Alloggiamento in plastica	ABS
Peso netto	365 g
Colore dell'alloggiamento	Nero

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione	Acustico
	Indicatore a LED

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-30 ... 70 °C

Certificazioni


Grado di protezione	IP 40
Classe di protezione	II

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85389091
ECLASS 5.1.4	27270990
ECLASS 8.0	27270990
ECLASS 9.0	27379201
ECLASS 10.0	27270992
ECLASS 11.0	27270992
ECLASS 12.0	27270992
ECLASS 13.0	27270992
ECLASS 14.0	27270992
ECLASS 15.0	27270992
ECLASS 16.0	27270992
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
	Ingresso di warning
	Segnale IN
	Uscita di attivazione
Tipo di collegamento	Morsetto
Numero di poli	6 poli

Collegamento elettrico

Morsetto	Assegnazione
1	VIN
2	GND
3	OUT 1
4	OUT 2
5	OUT WARN
6	OUT V

Accessori

Alimentatori

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50110748	NT 24-24W	Alimentatore	Tipo di alimentatore: Alimentatore a spina Uscita: 24 V CC, 1 A Ingresso: 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.