

Technisch gegevensblad Veiligheidssensorset ontvanger

Art.-nr.: 426554

MLD510-R4L-UDC-1600-S2

Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Geschikte zenders
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Set bestaat uit

	Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	1	66536300	MLD510-R4L	Meerstraalsveiligheidsfotocel ontvanger	Speciale uitvoering: Reflectie-element voor laser uitrichthulp Aantal stralen: 4 St. Straalafstand: 300 mm Aanspreektijd: 25 ms Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 5 -polig
	1	549853	UDC-1600-S2	Montagezuilen	Functies: Montage en bescherming door lichtschermen en meerstraals-fotocellen, instelbaar, 3 richtingen Kolomhoogte zonder voet: 1.600 mm

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MLD-UDC
Apparaattype	Ontvanger

Speciale uitvoering

Speciale uitvoering	Reflectie-element voor laser uitrichthulp
---------------------	---

Functies

Functies	Automatische herstart
Reflectie-element voor laser uitrichthulp	Ja
geïntegreerde muting-signaallamp	Nee
geïntegreerde status-signaallamp	Nee

Karakteristieke waarden

Type	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6,6E-09 per uur
Gebruiksdur T _M	20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie	4, EN ISO 13849

Optische gegevens

Aantal stralen	4 St.
Straalafstand	300 mm

Mechanische gegevens

Nettogewicht	9.605 g
met montagezuil	Ja
Kolomhoogte zonder voet	1.600 mm

Certificeringen

Classificatie

Douanetariefnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ECLASS 16.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832
UNSPSC 26.08	32151804

Geschikte zenders

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	426553	MLD500-T4L-UDC-1600-S2	Veiligheidssensorset zender	Speciale uitvoering: Geïntegreerde laser uitrichthulp Reikwijdte: 0,5 ... 50 m Aantal stralen: 4 St. Straalafstand: 300 mm

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Aansluitkabel	Toepassing: Olie-/smeermiddelbestendig Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 5 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.