

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50107726

KB USB A - USB A

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour interface	USB
-----------------------	-----

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	USB
Connecteur rond, LED	Non
Type de connecteur	USB 2.0 Standard-A

Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 2.0 Standard-A

Propriétés du câble

Nombre de brins	4 pièce(s)
Couleur de la gaine	Gris
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble de liaison
Diamètre (extérieur) du câble	5 mm
Longueur de câble	1.800 mm
Matériau de gaine	PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

Données mécaniques

Poids net	40 g
-----------	------

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	USB
Connecteur rond, LED	Non
Type de connecteur	USB 2.0 Standard-A

Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 2.0 Standard-A