

Folha de dados técnicos

Folha

N.º do art.: 50137873

OTB 40-GN250

Conteúdo

- Dados técnicos

A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	Rastreamento ótico OGS 600
---------------	----------------------------

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
-----------------------	----------------------------

Peso líquido	468 g
--------------	-------

Caraterísticas mecânicas	Fácil de limpar
	Imediatamente pronto para operar
	Resistente
	Sem desgaste

Cor	Verde
-----	-------

Material	PVC
----------	-----

Adesivo	Adesivo de acrilato
---------	---------------------

Resistência de aderência	1 mm
--------------------------	------

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-20 ... 55 °C
--------------------------------	---------------

Temperatura de processamento	15 ... 25 °C
------------------------------	--------------

Natureza da base	Limpo
	Liso
	Seco
	Sem graxa

Classificação

ECLASS 5.1.4	27289200
--------------	----------

ECLASS 8.0	27289290
------------	----------

ECLASS 9.0	27289290
------------	----------

ECLASS 10.0	27280192
-------------	----------

ECLASS 11.0	27280192
-------------	----------

ECLASS 12.0	27280192
-------------	----------

ECLASS 13.0	27280192
-------------	----------

ECLASS 14.0	27280192
-------------	----------

ECLASS 15.0	27280192
-------------	----------

ECLASS 16.0	27280192
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002498
----------	----------

ETIM 6.0	EC003015
----------	----------

ETIM 7.0	EC003015
----------	----------

ETIM 8.0	EC003015
----------	----------

ETIM 9.0	EC003015
----------	----------

ETIM 10.0	EC003015
-----------	----------

UNSPSC 26.08	31242100
--------------	----------