

Teknik veri sayfası

Yansıtıcı bant

Ürün no.: 50132911

REF 7-A-15-30 SET

İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

İçeriği	500 ad.
Bunlar için uygundur:	IPS 200i
	IPS 400i
	LSIS 472i

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Yuvarlak
Montaj ölçüsü kalınlığı	0,2 mm
Montaj ölçüsü çapı	31 mm
Yansıtma yüzeyi çapı	15 mm
Değişken polarizasyonlu	Hayır
Aktif yüzey yapısı	Mikro üçlü
Net ağırlık	173 g
Montaj braket türü	kendinden yapışkanlı
Reflektör türü	Yansıtıcı bant

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-35 ... 45 °C
İşleme sıcaklığı	15 ... 22 °C

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	39191080
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551