

## 技术数据表

### 照明

配件编号: 50148130

IL SP 021/007 300

#### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 操作和显示
- 说明
- 配件



图片可能不同



## 技术参数

## 基础数据

类型	LED 聚光照明
适合	IVS 1000i & DCR 1000i

## 功能

功能	触发式运行 集成功率调节
----	-----------------

## 光学数据

光源	LED, 红色
波长	634 nm
传输信号波形	脉冲
LED 组	自由组 (根据 EN 62471)
开口角度, 最大	7°

## 电气数据

性能数据	
供电电压 $U_B$	18 ... 30 V, DC
最大功率	2.8 W, 24 V DC
输入端	
数字开关量输入数	1 个
开关量输入	
电压类型	DC
开关电压	触发高 3.3 ... 30.0 V (高) / < 2.8V (低)
数字开关量输入 1	
功能	触发

## 连接

接口数量	1 个
连接 1	
功能	供电电源 触发
类型	带接头电缆
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	3 个引脚
编码	A-编码

## 机械参数

结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	30 mm x 32 mm x 60 mm
外壳材料	金属
塑料外壳	计算机
金属外壳	阳极电镀铝
镜头盖材料	塑料(PMMA)
净重	110 g
外壳颜色	黑色
紧固类型	安装螺纹 通过可选安装设备

## 操作和显示

显示类型	LED
LED数	1 个

## 环境数据

环境温度, 工作	0 ... 40 °C
环境温度, 储藏	-20 ... 40 °C
相对空气湿度 (无冷凝)	90 %

## 认证


防护等级	IP 67
安全等级	III
认证	c UL US
符合由标准定义的连续冲击测试程序	IEC 60068-2-29, Eb 试验
符合由标准定义的振动测试程序	IEC 60068-2-6, Fc 试验

## 分类

税率编号	85395100
ECLASS 5.1.4	27310204
ECLASS 8.0	27310204
ECLASS 9.0	27310204
ECLASS 10.0	27310204
ECLASS 11.0	27310204
ECLASS 12.0	27310204
ECLASS 13.0	27310204
ECLASS 14.0	27310204
ECLASS 15.0	27310204
ECLASS 16.0	27310204
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211718

# 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米




## 电气连接

### 连接1

功能	供电电源
	触发
类型	带接头电缆
电缆长度	300 mm
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	3 个引脚
编码	A-编码

### 引脚 引脚分配

1	V+
3	GND
4	触发输入



## 操作和显示

### LED 显示

### 说明

1	绿色, 长亮	就绪
---	--------	----

# 说明

遵守设备的使用规定！



- ✎ 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- ✎ 只能由专业人员将本产品投入运行。
- ✎ 请仅根据正确用途使用本产品。

## 配件

### 连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50130638	KD U-M12-3A-V1-050	连接电缆	应用: 耐化学品 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, 3 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC
	50130679	KD U-M12-3W-V1-050	连接电缆	应用: 耐化学品 连接1: 接头, M12, L 型, 插座, 3 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

### 紧固系统 - 转座

	配件编号	名称	配件	说明
	50148132	BTK IL SP 021	安装设备	设备侧固定件: 螺旋式 装置侧固定件: 球头 材料: 铝

#### 注意



✎ 所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。