

## Folha de dados técnicos

### Folha

N.º do art.: 50137875

OTB 40-WH250

#### Conteúdo

- Dados técnicos

A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Adequado para	Rastreamento ótico OGS 600
---------------	----------------------------

### Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Peso líquido	719 g
Caraterísticas mecânicas	Fácil de limpar Imediatamente pronto para operar Resistente Sem desgaste
Cor	Branco
Material	PVC
Adesivo	Adesivo de acrilato
Resistência de aderência	10 mm

### Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-20 ... 55 °C
Temperatura de processamento	15 ... 25 °C
Natureza da base	Limpo Liso Seco Sem graxa

### Classificação

ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ECLASS 16.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100