

Folha de dados técnicos Folha

N.º do art.: 50137877

OTB SET-GN/BK/WH003

Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Tipo	Fita de rastreamento ótico
Adequado para	Rastreamento ótico OGS 600

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	40 mm x 0,5 mm x 300 mm
Peso líquido	85 g
Caraterísticas mecânicas	Fácil de limpar Imediatamente pronto para operar Resistente Sem desgaste
Cor	Listrado em verde, preto, branco, preto-branco
Material	PVC
Adesivo	Adesivo de acrílato
Resistência de aderência	10 mm

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-20 ... 55 °C
Temperatura de processamento	15 ... 25 °C
Natureza da base	Limpo Liso Seco Sem graxa

Classificação

ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ECLASS 16.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100