

## Teknik veri sayfası Set emniyet sensörü

Ürün no.: 66900072

MLDSET-M2-T4

### İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir



## Set bundan oluşur

Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
1	520144	AC-SCM7U-BT	Sensör modülü	Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 335, MLD 535 Besleme gerilimi: 24 V, DC, -20 ... 20 % Bağlantı sayısı: 7 Adet Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, 500 mm Montaj braketi türü: Montaj plakası
1	560340	BT-SET-240BC	Set montaj braketi	Montaj braketi, tesis tarafı: Geçiş montaj braketi Montaj braketi, cihaz tarafı: kelepçelenebilir Montaj ünitesi türü: 240° döner Malzeme: Metal Titreşim sönümlleme: Hayır
1	560341	BT-SET-240CC	Set montaj braketi	Montaj braketi, tesis tarafı: Geçiş montaj braketi Montaj braketi, cihaz tarafı: kelepçelenebilir Montaj ünitesi türü: 240° döner Malzeme: Metal Titreşim sönümlleme: Hayır
1	66500200	MLD-M003	Yön değiştirici ayna	Işın sayısı: 3 Adet Işın uzaklığı: 400 mm Montaj braketi türü: Somun montajı, Cihaz koluna montaj, Döner montaj braketi
1	66578200	MLD535-RT3M	Çok ışınlı emniyet bariyeri transceiver	Özel versiyon: Entegre ışıklı susturma göstergesi, Entegre durum göstergesi Çalışma mesafesi: 0,5 ... 6 m Işın sayısı: 3 Adet Işın uzaklığı: 400 mm Tepki verme süresi: 50 ms Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Metal, 8 kutuplu
4	426522	Set-AC-MTX-4S	Susturma sensör seti	Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300 İşletme bölgesi: 0,05 ... 4 m Montaj braketi türü: beraberinde gelen montaj braketi Susturma sensörleri türü: Reflektörden yansımali fotoelektrik sensörler PRK 25C Susturma sensörü sayısı: 4 Adet Reflektör sayısı: 4 Adet

## Teknik veriler

## Temel veriler

## Özel versiyon

Özel versiyon Entegre ışıklı susturma göstergesi

## İşlevler

Entegre lazer hizalama yardımı Hayır  
Entegre durum göstergesi Hayır

## Karakteristik parametreler

Tip 4, IEC/EN 61496  
SIL 3, IEC 61508  
SILCL 3, IEC/EN 62061  
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1  
Kullanım süresi T<sub>M</sub> 20 Yıllar, EN ISO 13849-1  
Kategori 4, EN ISO 13849

## Koruma alanı verileri

Çalışma mesafesi 0,5 ... 6 m

## Optik veriler

Işın sayısı 3 Adet  
Işın uzaklığı 400 mm

## Mekanik bilgiler

Net ağırlık 18.445 g  
Susturma sensörleri türü Reflektörden yansımali fotoelektrik sensörler PRK 25B  
Susturma sensörü sayısı 4 Adet

## Teknik veriler

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ECLASS 16.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832
UNSPSC 26.08	32151804

## Uyarılar



**Kullanım amacına dikkat edin!**



- ↪ Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- ↪ Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.