

## Scheda tecnica dati Elemento di bloccaggio

Cod. art.: 50111500

MC 012K-LS

### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

<b>Idoneo per il gruppo di prodotti</b>	Sensori di commutazione, cilindrici
<b>Idoneo per</b>	Sensori con forma M12
	Sensori della serie 212
	Sensori della serie 412

### Dati meccanici

<b>Diametro interno</b>	12 mm
<b>Denominazione chimica di elementi di fissaggio, plastica</b>	Poliammide (PA 66)
<b>Modello di elemento di fissaggio</b>	Supporto di fissaggio
<b>Tipo di fissaggio, lato impianto</b>	Fissaggio passante
<b>Tipo di fissaggio, lato dispositivo</b>	Serrabile con fine corsa
<b>Tipo di elemento di fissaggio</b>	Rigido
<b>Materiale dell'elemento di fissaggio</b>	Plastica

### Dati ambientali

<b>Temperatura ambiente, funzionamento</b>	0 ... 80 °C
--	-------------

### Classificazione

<b>Voce tariffaria doganale</b>	39174000
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015