

## Scheda tecnica dati

## Amplificatore controllo doppio foglio

Cod. art.: 50106807

VDB 14B/2

### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

Serie	14
Principio fisico	Capacitivo
	Ultrasuoni
Applicazione	Controllo doppio foglio

### Dati elettrici

#### Dati di potenza

Tensione di alimentazione  $U_B$  18 ... 30 V, CC

#### Uscite

Numero uscite di commutazione digitali 7 pezzo(i)

#### Uscite di commutazione

Tipo Uscita di commutazione digitale

#### Uscita di commutazione 1

Elemento di commutazione Transistor, NPN

#### Uscita di commutazione 2

Elemento di commutazione Transistor, NPN

#### Uscita di commutazione 3

Elemento di commutazione Transistor, NPN

#### Uscita di commutazione 4

Elemento di commutazione Transistor, NPN

### Comportamento temporale

Frequenza di commutazione 200 Hz

### Collegamento

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento Sub-D

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (P x H x L)	99 mm x 35 mm x 160 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Alloggiamento in metallo	Alluminio
Peso netto	450 g

### Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione LED

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C

### Certificazioni

Grado di protezione	IP 54
Classe di protezione	III
Norme di riferimento	IEC 60947-5-2

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Sub-D
----------------------	-------

### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Numero di poli	3 poli

### Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Numero di poli	5 poli

## Accessori

### Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
  	50037339	BK7 KB-140-5000-20	Cavo di collegamento	Collegamento 1: Sub-D, Assiale, female, 26 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: Si Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PVC

#### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.