

## 기술 데이터 시트

### 어댑터

품목 번호: 50109832

KDS ET-M12 / RJ45 W-4P

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

## 기술 데이터

## 기본 데이터

인터페이스에 적합함	Ethernet
------------	----------

## 연결

연결	2 개수
<b>연결 1</b>	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	4 핀
엔코딩	D-코딩됨
버전	굴절형
<b>연결 2</b>	
연결부 종류	RJ45

## 기술 데이터

재료	PUR
----	-----

## 분류

HS 번호	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925

## 전기 연결

## 연결 1


연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	4 핀
엔코딩	D-코딩됨
버전	굴절형

## 연결 2

연결부 종류	RJ45
--------	------

## 액세서리

## 일반

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132266	TT-Set 0,6-13	공구	종류: 토크 렌치 키 길이: 13 mm 토크: 0.6 N·m 재료: 플라스틱, 스테인리스 주변 온도: -40 ... 120 °C

## 참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.