

Scheda tecnica dati Parte di collegamento

Cod. art.: 50116465

MK 304

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	BCL 304i
	BPS 304i

Interfaccia

Tipo	PROFIBUS DP, PROFIBUS DP
------	--------------------------

Collegamento

Numero di collegamenti	4 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Funzione	PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Morsetto
Numero di poli	5 poli

Collegamento 2

Funzione	HOST / BUS IN
Tipo di collegamento	Morsetto
Numero di poli	5 poli

Collegamento 3

Funzione	BUS OUT
Tipo di collegamento	Morsetto
Numero di poli	5 poli

Collegamento 4

Funzione	Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento	USB

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (P x H x L)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
	Plastica
Alloggiamento in metallo	Alluminio pressofuso
Peso netto	186 g
Colore dell'alloggiamento	Rosso

Classificazione

Voce tariffaria doganale	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Morsetto
Pressacavo	M16
Numero di poli	5 poli

Morsetto

Assegnazione

1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Collegamento 2

Funzione	HOST / BUS IN
Tipo di collegamento	Morsetto
Pressacavo	M16
Numero di poli	5 poli

Collegamento elettrico

Morsetto	Assegnazione
1	P
2	n
3	GND P
4	n.c.
5	n.c.

Collegamento 3

Funzione	BUS OUT
Tipo di collegamento	Morsetto
Pressacavo	M16
Numero di poli	5 poli

Morsetto	Assegnazione
1	P
2	N
3	GND P
4	n.c.
5	n.c.

Collegamento 4

Funzione	Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 2.0 Mini-B