

기술 데이터 시트

진단 세트

품목 번호: 50121098

SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 조작 및 표시



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

시리즈	MD12
적합한 적용 대상:	IO-Link 센서

기능

기능	설정 장치 및 테스터
----	-------------

전기 데이터

성능 데이터	
공급전압 점검 U_B	DC

인터페이스

종류	USB
----	-----

연결

연결	2 개수
----	------

연결 1

기능	설정 인터페이스 전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

연결 2

기능	설정 인터페이스 전원 공급
연결부 종류	USB
플러그 유형	USB 2.0 미니 B

기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	41 mm x 24 mm x 70 mm
하우징 재료	금속
순중량	100 g

환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 45 °C
보관 시 주변 온도	-40 ... 80 °C

인증

보호 등급	IP 20
-------	-------

분류

HS 번호	90318080
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ECLASS 13.0	19200504
ECLASS 14.0	19200504
ECLASS 15.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 9.0	EC001418

전기 연결

연결 1

기능	설정 인터페이스 전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

연결 2

기능	설정 인터페이스 전원 공급
연결부 종류	USB
플러그 유형	USB 2.0 미니 B

조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	녹색, 연속 점등	IO-Link 통신
2	황색, 연속 점등	상태 표시
3	적색, 연속 점등	진단 표시창
4	황색, 연속 점등	작동 전압이 공급됨