

技术数据表

安全继电器

配件编号: 549912

MSI-2H



图片可能不同

内容

- 电气连接
- 操作和显示



电气连接

连接1

功能	连接到设备
类型	端子
端子类型	螺栓端子
引脚数	16 个引脚

引脚 引脚分配

	A1
1	+24V
	13
2	继电器触点1输入
	23
3	继电器触点2输入
	31
4	信号触点输入
	Y12
5	传感器输入1, NC 24V
	Y14
6	传感器输入1, NO 24V
	Y22
7	传感器输入2, NC 24V
	Y24
8	传感器输入2, NO 24V
	Y11
9	传感器输入1, 0V
	Y21
10	传感器输入2, 0V
	Y1
11	外部设备监控电路(EDM)
	Y2
12	外部设备监控电路(EDM)
	14
13	继电器触点1输出
	24
14	继电器触点2输出
	32
15	信号触点输出
	A2
16	0V

操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色, 常亮	供电电压开
2	绿色, 常亮	选择继电器K1
3	绿色, 常亮	选择继电器K2