

技术数据表

连接电缆

配件编号: 548362

CB-M12-2000-5GF/GM

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

电气数据

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

电缆性质

导线数量	5 光束
核心截面	0.5 mm²
护套颜色	黑色
屏蔽	否
电缆设计	连接电缆
导线直径 (外部)	5.4 mm
电缆长度	2,000 mm
导线材料	铜
护套材料	PUR

环境数据

环境温度，工作，固定式	-25 ... 50 °C
-------------	---------------

认证

认证	c UL
	UL

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形