

기술 데이터 시트

중간 케이블

품목 번호: 548362

CB-M12-2000-5GF/GM

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

전기 데이터

연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼

연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼

케이블 특성

와이어 개수	5 개수
와이어 단면	0.5 mm²
덮개 색상	흑색
차폐됨	아니요
케이블 모델	중간 케이블
케이블 직경(외경)	5.4 mm
케이블 길이	2,000 mm
와이어 재료	구리
덮개 재료	PUR

환경 데이터

작동 시 주변 온도, 고정적 배열	-25 ... 50 °C
--------------------	---------------

인증

인증	c UL
	UL

분류

HS 번호	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼

연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼