

技术数据表


连接电缆

配件编号: 548100

CB-M12-25000S-4GF/GM

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	TPU
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
每个触点的工作电流	4 A

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	TPU
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
每个触点的工作电流	4 A

电缆性质

导线数量	4 光束
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆
电缆长度	25,000 mm
护套材料	PUR

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	TPU
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
每个触点的工作电流	4 A

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	TPU
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
每个触点的工作电流	4 A