

Folha de dados técnicos

Fonte de alimentação

N.º do art.: 50138350

NT HS6608-Schuko

Conteúdo

- Dados técnicos
- Operação e indicação



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Tipo	Fonte de alimentação
Adequado para	HS 66x8

Dados elétricos

Tipo	Fonte de alimentação de mesa
Saída	12 V CC, 2 A
Entrada	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Dados mecânicos

Peso líquido	492 g
--------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85366990
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
1	Verde, luz contínua	Alimentação de tensão correta