

## Technisch gegevensblad


### Reflecterende folie

Art.-nr.: 50155783

REF 9-A-50x400

#### Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Afhankelijk van de richting	Ja
Tripelrastermaat	0,3 mm
Montagemaat breedte	50 mm
Montagemaat hoogte	400 mm
Reflectievlak hoogte	400 mm
Reflectievlak breedte	50 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA
Structuur actief vlak	Rhomben
Nettogewicht	10 g
Type bevestiging	zelfklevend

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 65 °C
------------------------------	---------------

### Classificatie

Douanetariefnummer	90019000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551