

Karta danych technicznych Zasilacz

Nr art.: 50155852

NT Base IT 2105i

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Rodzaj	Zasilacz
Przeznaczony dla	Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1911i

Dane elektryczne

Rodzaj	Zasilacz wtykowy
Wyjście	5 V DC, 3 A
Wejście	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Przylącze

Liczba przylączy	2 Piece(s)
Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Wtyczka: EU, UK, US, AUS (funkcja: wejście napięcia)
Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	Wtyczka: 3,45 mm (funkcja: wyjście napięcia)

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	39 mm x 80 mm x 110 mm
Masa netto	215 g

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczka: EU, UK, US, AUS (funkcja: wejście napięcia)
------------------	--

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Wtyczka: 3,45 mm (funkcja: wyjście napięcia)
------------------	--