Fiche technique

Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur

Art. n°: 50117765

KFX-ET-20ML-20

Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Remarques
- Informations complémentaires
- Accessoires

Caractéristiques techniques

Données de base

Série	KFX
Principe de fonctionnement	Principe de balayage
Domaine d'application	Applications générales

Modèle spécial

Modèle spécial	Détection de la surface

Données optiques

Sortie du faisceau lumineux	Frontale
Noyau de la fibre	Noyau à fibre multiple
Matériau du noyau de la fibre	Plastique
Diamètre de fibre actif	0,265 mm x 16 pièce(s)
Portée avec LV461	0 ... 70 mm
Portée avec LV462	0 ... 120 mm
Portée avec LV463	0 ... 210 mm
Portée avec LV463.XV	0 ... 315 mm
Portée avec LV463.XR	0 ... 380 mm
Portée avec LV463I.XR	0 ... 570 mm

Données de mesure

Diamètre minimal de l'objet	1 mm

Données mécaniques

Forme	Cubique
Diamètre extérieur	2,2 mm
Matériau de tête	Plastique
Type	Fibres optiques en plastique avec protection anticoque (KFX)
Longueur de la fibre	2.000 mm
Largeur du champ lumineux	14,5 mm
Matériau gaine de la fibre	PE
Fixation de la tête de détection	2 x M3
Rayon de courbure minimal (mobile)	R25
Pose	Standard
Atténuation pour λ = 650nm	210 dB/km

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-55 ... 70 °C

Classification

Numéro de tarif douanier	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



A 0,265 mm x 16 pièces émetteur
0,265 mm x 16 pièces récepteur
B Protection anticoque, PVC

Remarques

Respecter les directives d'utilisation conforme !

- Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.
- Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

Informations complémentaires

- Les amplificateurs de fibre optique LV461, LV462B ainsi que LV463, LV463.XV et LV463.XR sont des produits adaptés pour le fonctionnement de cette fibre optique.
- La portée maximale est limitée par la longueur des fibres optiques.
- Portée mesurée sur un objet blanc (90 % de réflexion) avec les réglages suivants sur l'amplificateur de fibre optique :
  - temps de réaction max.
  - amplification max.
  - seuil de commutation min.

Accessoires

Généralités

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50135984	KF-PT-SS-619	Boîtier de protection	Type d'article: Gaine de protection pour la protection mécanique des fibres optiques en plastique Adapté pour: Fibres optiques en plastique Longueur: 1.900 mm Diamètre extérieur: 4,6 mm Diamètre intérieur: 3 mm Matériau: Inox
	50117785 **	KLC-4530	Outil	Type: Outil de coupe

** Contenu dans la livraison

Remarque

- Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.