

Scheda tecnica dati

Cassetta di derivazione

Cod. art.: 50130990
MD 7XXP-11-88IO3-12



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici
- Comando e visualizzazione
- Accessori



Dati tecnici

Dati elettrici

Ingressi

Elemento di commutazione PNP

Dati di potenza

Corrente totale 1,5 A

Dati di ingresso logica

Tensione nominale di ingresso U_N 24 V CC

Collegamento

Collegamento master

Tipo di collegamento Connettore circolare

Funzione Collegamento al comando

Grandezza della filettatura M12

Numero di poli 12 poli

Codifica Codifica A

Tipo male

Collegamenti cassetta di derivazione

Numero di collegamenti 8 pezzo(i)

Grandezza della filettatura M8

Numero di poli 3 poli

Codifica Codifica A

Tipo female

Materiale Plastica

Materiale della guarnizione O-ring TPU

Materiale dei contatti Dorato

Corrente di funzionamento per contatto 1,5 A

Dati meccanici

Forma costruttiva Cubica

Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 31,5 mm x 127 mm

Materiale dell'alloggiamento Plastica

Peso netto 127 g

Coppia di serraggio viti 0 N·m

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione LED

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 70 °C, In funzione del cavo collegato

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

IP 65

Omologazioni c UL US

Classificazione

Voce tariffaria doganale 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279219

ECLASS 9.0 27440108

ECLASS 10.0 27440108

ECLASS 11.0 27440108

ECLASS 12.0 27440108

ECLASS 13.0 27440108

ECLASS 14.0 27440108

ECLASS 15.0 27440108

ECLASS 16.0 27440108

ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585

ETIM 7.0 EC003558


ETIM 8.0 EC002585

ETIM 9.0 EC002585

ETIM 10.0 EC002585


Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri




Collegamento elettrico


Pin	Assegnazione dei pin	Colore del conduttore
1	Slot 1-10 / contatto 1	Marrone
2	Slot 1-10 / contatto 3	Blu
3	Slot 1 /contatto 4	Bianco
4	Slot 2 /contatto 4	Verde
5	Slot 5 /contatto 4	Rosa
6	Slot 3 /contatto 4	Giallo
7	Slot 7 /contatto 4	Nero
8	Slot 4 /contatto 4	Grigio
9	Slot 6 /contatto 4	Rosso
10	Slot 8 /contatto 4	Viola
11	Slot 9 /contatto 4	Grigio / Rosa
12	Slot 10 / contatto 4	Blu / Rosso



Pin	Assegnazione dei pin	Colore del conduttore
1	+	Marrone
3	-	Blu
4	S1	Vedi tabella in alto



Schemi elettrici



Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Verde, costantemente acceso	Tensione di esercizio presente
2	Giallo, luce permanente	Segnale 1

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50139769	KD U-M12-CA-P1-020	Cavo di collegamento	Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 12 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 2.000 mm Materiale della guaina: PUR
	50139770	KD U-M12-CA-P1-050	Cavo di collegamento	Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 12 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR
	50139771	KD U-M12-CA-P1-100	Cavo di collegamento	Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 12 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 10.000 mm Materiale della guaina: PUR

Accessori

Generalità

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50134479	CAP M8K-Set	Cappuccio di collegamento	Tipo: Cappuccio di chiusura per slot liberi Grandezza della filettatura: M8 Materiale: Plastica

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.