

Technisch gegevensblad


Muting-sensorset

Art.-nr.: 426506

Set-AC-MTX.2-1S

Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Set bestaat uit

	Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	1	50139557	PRK25C.D/PX-2000-M12	Reflectorfotocel gepolariseerd	Applicatie: Detectie van in krimpfolie verpakte objecten Reikwijdtegrenzen: 0,05 ... 10 m Lichtbron: LED, Rood Voedingsspanning: DC Digitale schakeluitgangen: 1 St. Schakeluitgang 1: Transistor, PNP, donkerschakelend Schakelfrequentie: 1.500 Hz Aansluiting: Kabel met ronde stekker, 2.000 mm, M12, PUR, 4-polig
	1	50022814	TKS 50X50	Reflector	Bouwvorm: rechthoekig Tripelrastergrootte: 4 mm Reflectievlak: 47 mm x 48 mm Materiaal: Kunststof Dragermateriaal: Kunststof Chemische materiaalaanduiding: PMMA8N Bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleeftbaar

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	Set-AC
Geschikt voor	Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300

Optische gegevens

Bedrijfsbereik	0,05 ... 4 m, met reflector TKS 50x50 0,05 ... 8 m, met reflector TK(S) 100x100
----------------	--

Mechanische gegevens

Nettogewicht	1.220 g
Kleur behuizing	geel, RAL 1021
Type bevestiging	meegeleverde bevestigingsbeugel
Type muting-sensoren	Reflectorfotocellen PRK 25C
Aantal muting-sensoren	1 St.
Aantal reflectoren	1 St.

Classificatie

Douanetariefnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272792
ECLASS 11.0	27272792
ECLASS 12.0	27272792
ECLASS 13.0	27272792
ECLASS 14.0	27272792
ECLASS 15.0	27272792
ECLASS 16.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

