

Teknik veri sayfası

Baz istasyonu

Ürün no.: 50143595

Base IT 1472g

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Tür	Baz istasyonu
Bunlar için uygundur:	Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1472g

Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	4,75 ... 5,25 V, DC

Arayüz

Tür	PS/2
	RS 232
	USB

Bağlantı

Bağlantı sayısı	3 Adet
Bluetooth çalışma mesafesi	Sınıf 2
Bluetooth sürümü	4.2

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Konfigürasyon arayüzü
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	RJ41

Bağlantı 2

İşlev	Gerilim beslemesi
	Konfigürasyon arayüzü
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Jack soket

Bağlantı 3

Bağlantı türü	Bluetooth
---------------	-----------

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	100 mm x 84 mm x 132 mm
Plastik gövde	UL 94-V0
Net ağırlık	200 g

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-40 ... 60 °C

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85176200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Konfigürasyon arayüzü
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	RJ41

Pin Pin tahsisi

Pin	Pin tahsisi
1	Blendaj
2	Kablo kimliği
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

İşlev	Gerilim beslemesi
	Konfigürasyon arayüzü
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Jack soket
Çap	5,4
Kutup sayısı	2 kutuplu

Bağlantı 3

İşlev	Konfigürasyon arayüzü
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Bluetooth

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	kırmızı, 1 kez yanıp söner	Veri aktarımı aktif
	kırmızı, sürekli ışık	İşletime hazır olma
2	yeşil, yanıp sönüyor	Şarj işlemi aktif
	yeşil, sürekli ışık	Akü şarjlı

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı ünitesi

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Modüler bağlantı ünitesi
			Besleme gerilimi: 18 ... 30 V, DC Akım tüketimi, maks.: 300 mA Arayüz: RS 232, PROFINET Bağlantılar: 6 Adet Koruma sınıfı: IP 65

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50113397	KB JST-HS-300	Bağlantı kablosu
			Uygulama: Kimyasallara karşı dayanım Arayüz için uygundur: RS 232 Bağlantı 1: JST ZHR konektörü Bağlantı 2: Sub-D, eksenel, erkek, 9 kutuplu Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 300 mm Malzeme kılıf: PUR

Güç besleme üniteleri

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50114525	NT f. IT 1900+Base-EU	Güç besleme ünitesi
			Güç besleme ünitesi türü: Konektör güç besleme ünitesi Çıkış: 5 V DC, 1 A Giriş: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Aksesuarlar

Uyarı



🔗 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.