

技术数据表

模块接口零件

配件编号: 50129663

MA 900

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示
- 配件



图片可能不同



技术参数

基础数据

系列	MA 900
适合	BCL 900i系列条码阅读器

接口

类型	RS 232, RS 422
----	----------------

连接

接口数量	1 个
连接1	
功能	PWR/输入/输出软件 总线输入 总线输出 数据接口 连接到设备
类型	Sub-D
引脚数	25 个引脚

机械参数

结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	193 mm x 180 mm x 71 mm
外壳材料	塑料
净重	800 g
外壳颜色	红色 黑色

操作和显示

显示类型	LED
LED数	6 个

认证

防护等级	IP 65
认证	c UL US

分类

税率编号	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

电气连接

连接1

功能	PWR/输入/输出软件 总线输入 总线输出 数据接口 连接到设备
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	25 个引脚

操作和显示

LED 显示

LED	显示	说明
1 POWER	蓝色	供电电压开
2 触发	绿色	触发传感器输入状态
3 ENC/ TACH (编 码器/转速 表)	绿色	编码器/转速表输入状态
4 IN3	绿色	输出 3 状态
5 OUT 1	黄色	输出 1 状态
6 OUT 2	黄色	输出 2 状态

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50131529	KB 900-3000	互连电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 17 个引脚 连接2: Sub-HD, 直形, 插头, 25 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。